

**Garant****Závitové očka HSS, MF: 34X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 34X1,5
GTIN	4062406222475
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.  
1 3/4 kurzu brány.

**Technický opis**

Výška	18 mm
Stúpanie	1,5 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Vonkajší Ø	65 mm
Veľkosť závit	M34×1,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		