

Garant**Závitové očka HSS-E, MF: 20X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141055 20X2
GTIN	4062406223809
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom.****nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.****Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	14 mm
Vonkajší Ø	45 mm
Stúpanie	2 mm
Veľkosť závit	M20x2
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		