

Garant**Závitové očka HSS-E, MF: 26X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141055 26X1 |
| GTIN | 4062406223595 |
| Trieda položky | 11K |

Popis**Prevedenie:**Uzavretý, predrezaný tvar; **s obojstranným špirálovým hrotom.****nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.****Technický opis**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Vonkajší Ø | 55 mm |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g |
| Stúpanie | 1 mm |
| Výška | 16 mm |
| Veľkosť závitu | M26x1 |
| Druh závitu | MF |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS E |

| | |
|---------------|---------------|
| Norma | EN 22568 |
| Smer rezania | pravé |
| Druh produktu | Závitové očka |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Ocel' < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel' < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel' < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel' < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel' < 1400 N/mm ² | podmienenene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienenene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienenene vhodný | | |