

**Garant****Závitové očka, UNF: 1.3/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142620 1.3/8-12
GTIN	4062406224288
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Použitie:**

Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.

**Technický opis**

Ø závitů	34,93 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Výška	18 mm
Chodov na palec	12
Veľkosť závitů	1.3/8-12 UNF
Smer rezania	pravé
Druh závitů	UNF

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		