

Garant**Závitové očka Šesthran, M: M27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140920 M27
GTIN	4062406221904
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Vonkajší šesťhran na normované rozmery klúčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Upozornenie:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Výška	25 mm
Stúpanie	3 mm
Rozmer cez steny	60 mm
Veľkosť závitú	M27
Smer rezania	pravé
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 382
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		