

Garant**Závitové očka, UNC: 1.1/4-7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142520 1.1/4-7
GTIN	4062406224189
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **1 3/4 kurzu brány.**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	7
Výška	25 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Ø závit	31,75 mm
Veľkosť závit	1.1/4-7 UNC
Smer rezania	pravé
Druh závit	UNC

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		