

Garant**Závitové očka, BSW: W1.1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141550 W1.1/2 |
| GTIN | 4062406223878 |
| Trieda položky | 11K |

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

Technický opis

| | |
|-------------------|---------|
| Ø závit | 38,1 mm |
| Smer rezania | pravé |
| Tolerančná trieda | stredný |
| Veľkosť závit | W1.1/2 |
| Chodov na palec | 6 |
| Výška | 30 mm |
| Vonkajší Ø | 75 mm |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Druh závitu | BSW |
| Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Druh produktu | Závitové očka |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |