

Garant**Závitové očka Šesthran, M: M60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140920 M60
GTIN	4062406222000
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Vonkajší šesthran na normované rozmery klúčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Upozornenie:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Výška	36 mm
Stúpanie	5,5 mm
Rozmer cez steny	100 mm
Veľkosť závitu	M60
Smer rezania	pravé
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 382
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		