

Garant**Závitové očka, G: G1.3/4**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	142060 G1.3/4
GTIN	4062406224127
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:**Šesthranné závitové očka bez lámača triesok; na dorezávanie.****Použitie:****Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.**

Technický opis

Ø závit	53,75 mm
Výška	22 mm
Rozmer cez steny	100 mm
Chodov na palec	11
Veľkosť závit	G1.3/4
Tolerančná trieda	A
Smer rezania	pravé
Druh závit	G

Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		