

**Garant****Závitové očka HSS, MF: 32X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141050 32X2   |
| GTIN             | 4062406222420 |
| Trieda položky   | 11K           |

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.  
1 3/4 kurzu brány.

**Technický opis**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tolerančná trieda    | DIN 13 6g |
| Vonkajší Ø           | 65 mm     |
| Výška                | 18 mm     |
| Stúpanie             | 2 mm      |
| Veľkosť závit        | M32x2     |
| Druh závit           | MF        |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Rezný materiál       | HSS       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Norma         | EN 22568      |
| Smer rezania  | pravé         |
| Druh produktu | Závitové očká |

### Údaje o uživateli

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| suché                        | podmienene vhodný |                |         |