

**Garant****Závitové očka HSS, MF: 12X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 12X0,5
GTIN	4062406222062
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.  
1 3/4 kurzu brány.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	38 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	11 mm
Stúpanie	0,5 mm
Veľkosť závit	M12x0,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		