

**Garant****Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom, Šírka čeluste zveráka: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967565 120
GTIN	4045197806659
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.

**Bezpečnostná funkcia:** zverák možno sklopiť nadol len v správnej polohe (keď je upevňovací čap zasunutý v záreze na zdvíhacej rúrke).

**Výhoda:**

- **Zverák je možné v kombinácii s výškovo nastaviteľným stojanom otočiť bez prídavnej otočnej dosky o 360 °.**
- **Voľná pracovná plocha vďaka sklopeniu pod pracovnú dosku.**
- **Vďaka namontovaniu uzamykateľného krytu s dvierkami je možné sklopné a výškovo nastaviteľné zariadenie zabezpečiť proti krádeži (kryt na dopyt).**

**Použitie:**

Na nastavenie zveráka do ergonomicky ideálnej pracovnej výšky s centimetrovou presnosťou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž pod pracovnú dosku. Zverák č. 967100 veľ. 120.

**Povrchová úprava farby:**

Striebornó-sivá

## Technický opis

Výjazd do výšky	296 mm
Hmotnosť	27 kg
Rozsah prestavenia výšky	132 mm
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan