



Ochranná helma BOP ENERGY 3000, Farba: YELLOW



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097807 YELLOW
GTIN	4017765057398
Trieda položky	09K

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná prilba z duroplastu z polyesterového skleneného vlákna na používanie pri prácach pod napätím alebo v blízkosti dielov pod napätím **do AC 1000 V** (alebo DC 1500 V). Prilba si zachováva svoj tvar aj pri vysokých teplotách a chráni pred oblúkovým výbojom. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolnosť voči chladu do -30 °C a žiaruvzdornosť do 150 °C.

- **6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný**
- **Bez upínača**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Rovný tvar**
- **So skrutkovacím uzáverom**

Použitie:

Dodávateľ energie, elektrárne, železničné spoločnosti, horúce prevádzky, chemický priemysel, elektrické práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolná proti chladu do -30 °C, odolná proti teplu do 150 °C.

Vhodné pre:

Tvárový štít pre rušivý svetelný oblúk č. 097836 prostredníctvom multifunkčného adaptéra MFA č. 097831.

Technický opis

Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Hmotnosť	475 g
Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Veľkosť	53 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Elektrická izolácia
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Potítok Typ SL	097822 SL
Podbradný opasok Zavesenie 4P	097823 4P
Potítok Typ HT	097822 HT
Potítok Typ L	097822 L