



## Ochranná helma BOP ENERGY 3000, Farba: RED



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097807 RED
GTIN	4017765057435
Trieda položky	09K

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysokokvalitná prilba z duroplastu** z polyesterového skleneného vlákna na používanie pri prácach pod napätím alebo v blízkosti dielov pod napätím **do AC 1000 V** (alebo DC 1500 V). Prilba si zachováva svoj tvar aj pri vysokých teplotách a chráni pred oblúkovým výbojom. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolnosť voči chladu do -30 °C a žiaruvzdornosť do 150 °C.

- **6-bodový popruh, výškovo nastaviteľný**
- **Bez upínača**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Rovný tvar**
- **So skrutkovacím uzáverom**

#### Použitie:

Dodávateľ energie, elektrárne, železničné spoločnosti, horúce prevádzky, chemický priemysel, elektrické práce.

#### Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolná proti chladu do -30 °C, odolná proti teplu do 150 °C.

#### Vhodné pre:

Tvárový štít pre rušivý svetelný oblúk č. 097836 prostredníctvom multifunkčného adaptéra MFA č. 097831.

## Technický opis

Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Hmotnosť	475 g
Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Veľkosť	53 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Elektrická izolácia
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Potítko Typ L	097822 L
Potítko Typ HT	097822 HT
Potítko Typ SL	097822 SL
Podbradný opasok Zavesenie 4P	097823 4P