

**Skrutkovač s príklepom, Typ: IPWE400R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Trieda položky	03M

Popis**Prevedenie:****Skrutkovač s príklepom 1/2 palcový s veľkým krútiacim momentom do 400 Nm.**

- **Elektronika s riadením krútiaceho momentu.**
- **Chod doprava / doľava.**
- **Ergonomická konštrukcia s podložkou Softgrip a robustnou kovovou prevodovou skriňou.**

Výhoda:

Elektronika s reguláciou otáčok.

Technický opis

Nárazová hodnota	1000 - 2600 min ⁻¹
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M12 – M20
maximálne otáčky	0 - 1700 min ⁻¹
Maximálny ťahovací moment	400 Nm

Označenie výrobcu	IPWE400R
Príkonnosť	725 W
Hmotnosť	2,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN	15,9 m/s ²
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom
USP2	max. Ø skrutky M12-M20, vonkajší štvorcový upínač nástroja 1/2 palca
USP1	400 Nm