

**ručná kotúčová píla, Typ: GKS55GCE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Výkonné kotúčové píly s

- aretáciou vretena.
- Constant-Electronic.
- Odsávanie prachu.
- Pozvoľný nábeh.
- Kompatibilné s vodiacou lištou (FSN 1600).

Výkonná ručná kotúčová píla s nízkou hmotnosťou a kompaktnou konštrukciou.

- Variabilné otáčky na prispôsobenie rýchlosti rezania rezanému materiálu.
- Rovnaké rezné čiary pre 90° rezy a 45° rezy.
- Vysoká hĺbka rezu: Dvojstupňová prevodovka pre vyššie kapacity rezania.
- Motorová brzda a pozvoľný štart pre bezpečné pílenie.

Rozsah balenia:

Vrátane vnútorného šesťhranu, TK pílového listu (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12 T), pokosového pravítka, vákuového adaptéra, paralelného dorazu, L-BOXXu 238.

Upozornenie:

Pílové kotúče nájdete pod 583920.

Technický opis

Ø pílového kotúča	165 mm
maximálne vibrácie podľa EN	4 m/s ²
maximálne otáčky	4700 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GKS 55+ GCE
Ø otvora pílového listu	20 mm
Príkion	1350 W
maximálna hĺbka rezu 90°	63 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Prevedenie	rucná kotúčová píla
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Pílový kotúčexpert for Aluminium Ø kotúča D 165	583920 165
---	------------