



Presné číselníkové meradlo, Rozsah merania: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

434658 5

GTIN

Trieda položky

40W

Popis

Prevedenie:

Presný číselníkový indikátor s guľôčkovým vedením bez vôlí a linearizovaným indukčným absolútnym meracím systémom. Špeciálne navrhnuté na priemyselné použitie v **drsňých výrobných prostrediach**. Číselný displej zobrazuje namerané hodnoty s vysokým rozlíšením a analógový displej s farebnými LED diódami prehľadne zobrazuje tolerančnú polohu obrobkov. Číselníkový odchýlkomer má **veľký rozsah funkcií** a v prípade potreby ho možno ľubovoľne konfigurovať pomocou softvéru Windows pre príslušnú aplikáciu. Pre softvér je potrebný pripojovací kábel pre rozhranie USB alebo RS232.

Funkcia:

- **3-farebná LED dióda (červená, žltá, zelená) na indikáciu tolerancie**
- **Voľba jednotky (mm/palec), rozlíšenia a smeru merania**
- **Funkcia min-/max**
- **Nulové vyváženie/Preset**
- **Zadanie menovitého rozmeru s relatívnymi toleranciami**
- **Zadanie absolútnych tolerančných limitov**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštne príslušenstvo:

Softvér Windows na konfiguráciu meracej funkcie na PC, prepojovací kábel (na konfiguráciu pomocou softvéru Windows), rádiová stanica PC s pripojením USB, rádiový modul.

Technický opis

Meracia sila	0,7 N
Šírka	58 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Hĺbka	35 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,001 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Odčítanie voliteľné	0,001 / 0,0001 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Dĺžka	110 mm
Odčítanie voliteľné	0,00005 / 0,000005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Hmotnosť	192 g
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10

023000 10