


Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Doska Eluplan tmavá, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920327 1500
GTIN	4062406229030
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Elektricky výškovo nastaviteľný pracovný stôl na ľahké montážne práce v sede a v stoji. Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnymi výstuhami po stranách a vzadu na stabilizáciu. Doska s hrúbkou 50 mm. Na inštaláciu radov sú potrebné dodatočné strižné dosky.

Zvláštne príslušenstvo:

Perforované dosky č. 920360 a 920365, strižné dosky č. 920356 a 920357. Objednajte samostatne.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne výstuhy v antracitovej farbe RAL 7016,

prášková povrchová úprava.**Upozornenie:**

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné zariadenia zodpovedajúcim spôsobom znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Rýchlosť zdvihu	35 mm/s
maximálna nosnosť	250 kg
Hmotnosť	82 kg
Hĺbka pracovnej dosky	800 mm
Nosnosť pri trvalom zaťažení	250 kg

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka	800 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	610 - 1200 mm
Šírka	1500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl