

Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Buková doska Multiplex s čiernym gumeným poťahom, sklopná plocha stola, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920352 1500
GTIN	4062406229177
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Rúrkový rám s naklonenou plochou stola (750 × 750 mm). Možný sklon až do 20°. Automatické protišmykové zariadenie nakloniteľného povrchu stola, pri uhle 0° sa protišmykové zariadenie úplne zasunie. Naklápací povrch stola so strižnými doskami po stranách a vzadu. So zásuvkami v pracovnej doske na umiestnenie lampy a lupy. Pracovná doska z bukovej preglejky s 5 mm hrubým čiernym gumeným povrchom.

Bočné a zadné perforované steny 9 × 9 mm v 37 mm rastri na umiestnenie háčikov Easyfix, držiakov a perforovaného nástenného príslušenstva. Bočné krycie panely umožňujú radovú inštaláciu. Otvor na káble v bočných paneloch. Nosný stĺpik s 3 zásuvkami Schuko na montáž pod rám (možno použiť vpravo alebo vľavo).

Sklápacia stolová doska s 1 závitovým puzdrom.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne výstupy v antracitovej farbe RAL 7016, perforované plechy v antracitovej farbe RAL 7016, strižná doska v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Ďalšie prídavné zariadenia zodpovedajúcim spôsobom znižujú nosnosť.

Technický opis

Rýchlosť zdvihu	22 mm/s
-----------------	---------

Hĺbka pracovnej dosky	800 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	720 - 1200 mm
Hmotnosť	100 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Hĺbka	800 mm
Šírka	1500 mm
maximálna nosnosť	350 kg
Nosnosť pri trvalom zaťažení	350 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	350 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Druh produktu	Pracovný stôl