

Garant GRIDLINE

Výkyvné rameno s odkladacím stolíkom, Typ: 2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928190 2
GTIN	4062406229634
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Otočné rameno z ocelevej rúrky s 2 kĺbmi na upevnenie (skrutkové spojenie) na nosné stĺpy alebo energetické stĺpy. So šikmou policou (135°). Regál s 3 deliacimi doskami. Predná strana je skosená so 4 dierovanými otvormi na zavesenie náradia.

Vhodné pre:

Podporné stĺpy č. 928010, energetické stĺpy z č. 920351, 920352.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Vykladanie otočného ramena	560 mm
Nosnosť	25 kg
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Držiak monitora/klávesnice

Príslušenstvo

Otočné rameno Počet klbov 2

928170 2