

Garant**Rýchlovýmenné závitorezné skľučovadlo synchronne M1 – M12, Ø stopky d: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319736 40
GTIN	4062406230012
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

Kompenzácia minimálnej dĺžky, rýchlovymeniteľné doštičky pre ER upínače.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky č. 338120.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Dĺžka výčnelku L	46 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,2 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	1 mm
vonkajší Ø skľučovadla D	43 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo VDI

