

**Upínač Tvar AD, BT 50 A = 100, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302667 20
GTIN	4062406230432
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	52 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 20	309900 20
--	-----------