

 steinel**Skener teploty HG Scan PRO, Typ: 007553****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078325 007553
GTIN	4007841007553
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Skener teploty na zaznamenávanie teploty na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická a tiež optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Nastavenie v krokoch po 10 °C.

HG Scan PRO s inteligentnou výmenou údajov medzi skenerom teploty a teplovzdušnou pištoľou. Zásobovanie prúdom prostredníctvom teplovzdušnej pištole.

Úplná kontrola teploty pri práci s obrobkami citlivými na teplotu. HG Scan PRO zaznamenáva teplotu na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická aj optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Rozsah zaznamenávania teploty 0 – 300 °C, nastavenie v krokoch po 10 °C.

Vhodné pre:

Vhodné pre teplovzdušnú pištoľ HG 2620 E.

Technický opis

Hmotnosť	120 g
vhodné pre	HG 2620
Rozsah snímania teploty	0 - 300 °C

Zásobovanie energiou

Sietová prevádzka

Druh produktu

Skener teploty