

# AEG

## Uhlová brúska, Typ: WS8-115S



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

Ľahká a výkonná **jednoručná uhlová brúska 115 mm v kompaktnom, praktickom konštrukčnom vyhotovení**, prevodová hlava otočná v krokoch po 90°, rýchle prestavenie ochranného krytu, závit brúsneho vretena M14.

#### Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, upínacej sady a prídavnej rukoväte.

### Technický opis

maximálny Ø kotúčov	115 mm
Príkion	800 W
maximálne vibrácie podľa EN	4,2 m/s <sup>2</sup>
maximálna hĺbka separácie	28 mm
Označenie výrobcu	WS8-115S
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Hmotnosť	1,9 kg
Rozsah otáčok	12000 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Uhlová brúska