



## Kompaktná uhlová brúska, Typ: AGV10125EK



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Trieda položky	03M

### Popis

#### Prevedenie:

**MILWAUKEE – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.** Kompaktné, výkonné uhlové brúsky s veľkou hĺbkou rezu vďaka plochej kovovej prevodovej hlave.

- **Sieťový kábel 4 m.**
- **Aretácia vretena na rýchlu výmenu kotúča.**
- **Rýchle prestavenie ochranného krytu.**
- **Blokovanie opätovného nábehu.**

Uhlová brúska 1000 W/125 mm, **krátky tvar**. Vrátane upínacej súpravy.

#### Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

#### Upozornenie:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykateľným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

### Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálne vibrácie podľa EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	2,2 kg
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Príkon	1000 W
Spínač mŕtveho muža	nie

Označenie výrobcu	AGV10-125EK
Zvláštnosť	krátky tvar
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Uhlová brúska

## Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC