



Uhlová brúska GWS, Typ: 24-180LVI



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Výkonná 180 mm uhlová brúska:

- Výkonný 2400 W motor s pozvoľným štartom a obmedzovačom rozbehového prúdu.
- Vysoká ochrana používateľa s hlavnou a prídavnou rukoväťou, KickBack Stop a ochrana proti opätovnému spusteniu.
- Otočná strmeňová rukoväť na optimálne brúsenie a rezanie.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte, upínacej súpravy.

Technický opis

Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálny Ø kotúčov	180 mm
maximálne vibrácie podľa EN	5,5 m/s ²
Hmotnosť	5,4 kg
Označenie výrobcu	GWS 24-180 LVI
maximálna hĺbka separácie	54 mm
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Zvláštnosť	Otočná žehlicková rukoväť

Príkonn	2400 W
Pozvolný štart	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska