

NOVUS**Ručné sponkovače, Označenie výrobcu: J29**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078407 J29
GTIN	4009729058015
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

Používateľsky prívetivá a ergonomická profesionálna sponkovačka na presné zatĺkanie jemných a plochých drôtených sponiek, ako aj klinec.

Odolná profesionálna sponkovačka s plášťom z robustného zinkového tlakového odliatku s nízkym spätným rázom. Funkcia dorážania zabezpečuje rovnomerné zatĺkanie sponky.

- **Systém plnenia zospodu na rýchle a bezproblémové dobíjanie.**
- **Dištančný doraz na paralelné umiestnenie radov spôn.**
- **Nastavenie sily dorazu.**
- **Patentované bezpečnostné odblokovanie.**
- **Dobry prístup aj v stiesnených priestoroch.**
- **Okno na kontrolu plnenia sponkovačky.**

Technický opis

Hmotnosť	1 kg
Označenie výrobcu	J-29
maximálna hĺbka zarážania spôn	16 mm

vhodný typ spony	E, A, D, H, G
Druh produktu	Zošívačka

Príslušenstvo

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 10	078418 10
Súprava klincov1000-dielna, príp. 2600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078419 14
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 6	078418 6
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078420 14
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 8	078417 8
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 6	078420 6
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 10	078417 10
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078417 14
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 8	078418 8
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 6	078417 6
Súprava klincov1000-dielna, príp. 2600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 16	078419 16
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078418 14
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 10	078420 10
Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 8	078420 8