

 Atlas Copco

Pneumatická vrtačka, Typ: D2116Q



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonná a veľmi pokojne bežiacia konštrukčná rada vrtačiek v tvare pištole s vrtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vrtania. S rýchlopínacím skľučovadlom.

Rozsah balenia:

Vrátane **rýchlopínacieho skľučovadla**.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 10 mm
Pracovná hlučnosť	82 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	600 l/min
Hmotnosť	1 kg
maximálne otáčky	0 - 2400 min ⁻¹
Označenie výrobcu	D2116Q

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Dĺžka	211 mm
Výstupný výkon	350 W
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka