

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEMT 1305 AGSR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
GG(G)	vhodný	90	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		