

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 8×D, Systém / Ø stopky: DM/60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Trieda položky	29E

Popis**Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

odporúčaná dĺžka upínania	240 mm
Stredový posun H základné teleso	10 mm
Systém	DM
neupínateľný rozsah S	230 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Celková dĺžka L	628 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava	264838; 264839
Séria	Master Mute
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče