

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: GL/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264866; 264870 a 264874.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Minimálny priemer predvŕtania D_{min}	20 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Celková dĺžka L	15,4 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	16 mm
Séria	Master Mute
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	SCLCL
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..

Odsadenie stredu L ₃	11 mm
System	GL
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 38	269028 38
--	-----------