

HOLEX**Závitové očka 6g, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140330 M12
GTIN	4062406233228
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Technický opis

Veľkosť závitú	M12
Výška	14 mm
Stúpanie	1,75 mm
Vonkajší Ø	38 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		