

HOLEX**Závitové očka 6g, M: M22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140330 M22
GTIN	4062406233273
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Technický opis

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	2,5 mm
Veľkosť závitú	M22
Výška	22 mm
Vonkajší Ø	55 mm
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568

Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		