

HOLEX**Závitové očka HSS, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 10X1
GTIN	4062406233471
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s odrezanou šupkou na oboch stranách.

Nábeh 1 3/4 chodu.**Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1 mm
Veľkosť závitú	M10×1
Vonkajší Ø	30 mm
Výška	11 mm
Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		