

HOLEX**Závitové očka HSS, MF: 12X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 12X1
GTIN	4062406233488
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**Uzavretý, predrezaný tvar; **s odrezanou šupkou na oboch stranách.****Nábeh 1 3/4 chodu.****Technický opis**

Výška	10 mm
Veľkosť závitú	M12x1
Vonkajší Ø	38 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1 mm
Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		