

HOLEX**Závitové očka HSS, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 8X1
GTIN	4062406233464
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s odrezanou šupkou na oboch stranách.

Nábeh 1 3/4 chodu.**Technický opis**

Stúpanie	1 mm
Výška	9 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Vonkajší Ø	25 mm
Veľkosť závitu	M8x1
Druh závitu	MF
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568

Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		