

HOLEX**Závitové očka HSS-E, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141075 10X1 |
| GTIN | 4062406233594 |
| Trieda položky | 12K |

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; **s obojstranným špirálovým hrotom. nábeh 2 chody. Lapované a nitrídované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

Technický opis

| | |
|----------------------|-----------|
| Stúpanie | 1 mm |
| Veľkosť závit | M10x1 |
| Vonkajší Ø | 30 mm |
| Výška | 11 mm |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g |
| Druh závit | MF |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS E |

| | |
|---------------|---------------|
| Norma | EN 22568 |
| Smer rezania | pravé |
| Druh produktu | Závitové očká |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |