

HOLEX**Závitové očká, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140460 M6
GTIN	4062406233358
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 2 chody. Lapované a nitrídované**, uhol sklonu cca 15°.

Technický opis

Veľkosť závitu	M6
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1 mm
Výška	7 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		