

HOLEX**Závitové očka HSS, MF: 20X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 20X1,5
GTIN	4062406233532
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s odrezanou šupkou na oboch stranách.

Nábeh 1 3/4 chodu.**Technický opis**

Veľkosť závitu	M20x1,5
Vonkajší Ø	45 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1,5 mm
Výška	14 mm
Druh závitu	MF
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		