

HOLEX**Ohýbacie kliešte na medené rúrky, Pre vonkajší Ø rúrok: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	821310 16
GTIN	4062406237585
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Uhol ohýbania do 180° pri najmenšom možno polomere bez deformácie rúry. Ohýbací segment s nastavením stupňov.

Ľahká konštrukcia na prácu bez únavy. Protišmyková rukoväť.

Použitie:

Na ohýbanie mäkkých medených rúr. Keďže kliešte je možné použiť aj v strede rúry, protihroty je možné ohýbať vo všetkých smeroch bez akéhokoľvek prechodu alebo upevnenia.

Technický opis

Pre vonkajší Ø rúrok	16 mm
Polomer ohýbania (stred rúry)	58 mm
maximálny uhol ohýbania	180 Stupeň
Druh produktu	Ohýbací stroj