

Garant**Základný držiak matrice s dĺžkovým vyrovnaním VDI, Ø stopky D1: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319793 30
GTIN	4062406239848
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Šachta VDI.

Robustný držiak, všetky funkčné plochy sú tvrdené a brúsené. Kompenzácia dĺžky v ťahu a tlaku na výrobu vonkajších závitov obsahujúcich meradlá. Vhodný pre štandardné zápustky DIN (okružly dizajn).

Výhoda:

- **Zníženie nákladov vďaka modulárnemu systému.**
- **Všetky vymeniteľné vložky pasujú do základného držiaka.**
- **Centrálny prívod chladiacej kvapaliny.**
- **Presné aj pri dlhých vláknach.**
- **Vysoká kvalita vlákna.**

Použitie:

Pripevnenie vonkajších závitov pomocou dláta. Primárne sa používajú na sústruhoch, ale sú vhodné aj pre frézovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér na lisovanie č. 319795.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Ťah	12 mm
Dĺžka L	71 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	4 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Veľkosť VDI	30
Ø D ₂	70 mm
Ø D ₁	30 mm
Druh produktu	Držiak závitových očiek

Príslušenstvo

Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M10	319795 M10
Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M12-M14	319795 M12-M14
Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M3-M6	319795 M3-M6
Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M7-M9	319795 M7-M9