

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA plochý, Ø 125 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	565270 40
GTIN	4062406239947
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

- **Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.**
- **Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.**
- **Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodné pre ocel' a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlovej brúsky.**

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Technický opis

Popis tvaru	ploché
Zrinitosť	40
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,3 mm

Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		