

Garant

**Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná, 40 mm × 50 m,
Zrnitosť: 80**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 556965 80 |
| GTIN | 4045197808257 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Pevne tkaná, robustná a **vysoko flexibilná** bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicom viazaným **normálnym korundom (A)**. Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. **Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.** **Úsporná rolka v praktickom dávkovačom boxe** so štrbinou na rýchle rozpoznanie stavu naplnenia a kvalitným odtrhávacím nožom.

Použitie:

Ideálne na kov. Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------|
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Zrnitosť | 80 |
| Hĺbka Dávkovač | 312 mm |
| Výška Dávkovač | 312 mm |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Brusivo | Korund |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Úsporná rolka Šírka | 40 mm |
| Úsporná rolka Dĺžka | 50 m |
| Atribút Názov produktu | 40 mm × 50 m |
| Integrovaný odtrhávací nôž | áno |
| Druh produktu | Brúsna tkanina |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |