

**Garant****Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, hliník, Ø / výška: 80/40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358717 80/40
GTIN	4062406241872
Trieda položky	31V

## Popis

**Prevedenie:**

Vymeniteľná doska z hliníka.

**Použitie:**

Vloženie protibežného obrysu hotového obrobku pre pozitívne sústruženie (max. 50 1/min) a prepravu súčiastky. Pripojenie k magnetickému chápadlu pomocou 4 skrutiek.

**Upozornenie:**

Vymeniteľné dosky sa môžu vyrábať aj vo vlastnej rézii. Okrem obrábania geometrie obrobkov sa môžu použiť aj procesy aditívnej tlače.

## Technický opis

Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Výška H <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Výška H <sub>2</sub>	27 mm
Druh produktu	Magnetický uchopovač

