

HOLEX**Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 100, Ø upnutia D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307517 16
GTIN	4062406242084
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Použitie:

- **Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).**
- **Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.**

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Upozornenie:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Technický opis

Závit M	M12×1
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
L ₃	53 mm

Ø upnutia D ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Valcový vytierakPlast Ø čapu 16	343720 16
---------------------------------	-----------