

Garant

Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná, 25 mm × 50 m,
Zrnitosť: 120

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556960 120
GTIN	4045197808370
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Pevne tkaná, robustná a **vysoko flexibilná** bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicom viazaným **normálnym korundom (A)**. Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. **Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.** Úsporná rolka v praktickom dávkovacom boxe so štrbinou na rýchle rozpoznanie stavu naplnenia a kvalitným odtrhávacím nožom.

Použitie:

Ideálne na kov. Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Výška Dávkovač	312 mm
Hĺbka Dávkovač	312 mm
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Úsporná rolka Šírka	25 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	25 mm × 50 m
Integrovaný odtrhávací nôž	áno
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		