

**HOLEX****Upínací trň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, Ø upnutia D1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300225 40     |
| GTIN             | 4062406242695 |
| Trieda položky   | 32A           |

**Popis****Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min<sup>-1</sup>.

**S otvormi chladiacich kanálov. Nie sú uzatváratelné.**

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Vonkajší Ø D                        | 80 mm         |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A             | 120 mm        |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>            | 40 mm         |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32            |
| Upínač                              | SK 40, krátka |
| Norma                               | DIN 6359      |
| Norma upínača                       | ISO 7388-1    |
| Tvar                                | AD            |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| otvor v chladiacom kanáli        | nie je zatvárateľné               |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HPC                               |
| Druh produktu                    | Upínací trň                       |

## Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 32 | 309900 32 |
|--|-----------|