



Upínací trň typ AD, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300245 20
GTIN	4062406242770
Trieda položky	32A

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	52 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 20	309900 20
--	-----------