



## Upínací trň typ AD, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 18mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300245 18
GTIN	4062406242763
Trieda položky	32A

### Popis

#### Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min<sup>-1</sup>.

#### Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

### Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	18 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Stratégia obrábania

HPC

Druh produktu

Upínací trň

---

**Príslušenstvo**Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 16

309900 16