

**HOLEX****Upínací trň typ AD, SK 40 A = 160, Ø upnutia D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300277 25
GTIN	4062406242947
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min<sup>-1</sup>.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	25
Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	25 mm
Vonkajší Ø D	65 mm
Upínač	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

---

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 25	309900 25
--	-----------